

**Garant**
**XDLW 120408 TN, KU 7710, Tipas: GGG**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212991 GGG
GTIN	4045197514325
Produktų klasė	21H

**Aprašymas**
**Pastaba:**

 Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ 

Užveržimo varžtą Nr. 219800 veržkite maksimaliai iki 3,8 Nm!

 Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,57 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 120408 TN

Tipas: GGG

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 2,6 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	GGG
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 120408 TN
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	KU 7710

Ašmenys	Keramika
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	0,57 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	600 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		