

# Yale

Keltuvas su dantratinio kėlimo mechanizmu VSIII, Leistinoji apkrova: 1t



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	086020 1
GTIN	4025092078726
Produktų klasė	08X

## Aprašymas

### Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.

Plieninė konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visų besisukančių dalių guoliai. Automatiškai suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

### Pastaba:

**Keliamoji galia iki 20 t, grandinės įdėklas ir perkrovos saugiklis pagal papildomą užsakymą.**

## Techninis aprašymas

Korpusas Medžiaga	Plieninis
Leistinoji apkrova	1000 kg
Įprastas eigos aukštis	3 m
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	24 daN
Grandinių skaičius	1

Leistinoji apkrova t	1 t
Svoris	11,5 kg
Produkto rūšis	Terkšlinis kėliklis