



## Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Produktų klasė	25P

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

#### Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	12 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	167 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	40 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	160 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229703
-------------------	--------