


SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1230, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	224017 ST1400
GTIN	4960664547074
Produktų klasė	25A

Aprašymas
Modelis:

Specialios geometrijos keičiamos plokštelės sumažina pjovimo jėgą ir geriau laužia drožles. Visi tipai su **Wiper pjovimo briaunomis**, kad pastūmos būtų didesnės.

Paskirtis:

NB2T / NB3T: idealu **netolygioms pjovimo sąlygoms**, dideliam našumui ir didelėms pastūmoms.

Pastaba:

Frezos komplektuojamos pakaitomis tvirtinant vienodą skaičių NB2 ir NB3 formos keičiamų plokštelių. Laikykitės eiliškumo, nurodyto prie laikiklio.

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 1 \times D$.

Paskirtis: Rupusis apdirbimas

Pastūma f_z per dantį: 0,06–0,25 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,06–0,25 mm
Tipas	ST1400
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SPMT 1806 EDSR-NB3T

Kietlydinys	PR1230
Ašmenys	HM
Paskirtis	Rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		