



## Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 200/10
GTIN	4960664533091
Produktų klasė	25P

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

#### Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	60 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
Plokštelės tvirtinimo lizdas	229765
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	207 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	200 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Varžtas tvirtinimo lizdui	229704

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229703
Kasetė	229765
Užveržimo varžtas	229704