



## Frezavimo galvutė 75° MSRS, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	224000 250/12
GTIN	4960664533138
Produktų klasė	25P

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo galvutė su standartiniu ir smulkiu dantų žingsniu.

#### Paskirtis:

Pjovimo gylis iki 12 mm ir didelės pastūmos labai našiam rupiajam apdirbimui. Naujoviškai įpjautos keičiamos plokštelės žymiai sumažina pjūvio slėgį ir tuo pačiu vibravimą. Todėl galima padidinti pjovimo plotį ir sutaupyti daug laiko.

### Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	257 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SP.. 1806
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Varžtas tvirtinimo lizdui	229704
Keičiamų plokštelių varžtas	229703 (T25; 7,5 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	250 mm
Plokštelės tvirtinimo lizdas	229765

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229704
Užveržimo varžtas	229703
Kasetė	229765