



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	10 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Iškyšos ilgis L_1	26 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Koto Ø D_s , h_6	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229713