

Garant**WOEX 040304 F, HU7310, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232550 ALU
GTIN	4045197346490
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298/2300/2302/2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,08 mm/aps.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,08 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304 F
Kietlydinys	HU7310
Ašmenys	HM
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Ti >850 N/mm ²	tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		