

Garant**WOEX 05T304 F, HB7310, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232660 ALU
GTIN	4045197346599
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,1 mm/aps.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304 F
Kietlydinys	HB7310
Ašmenys	HM
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Grėžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
CuZn	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		