

Garant**WOEX 06T304 E, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232770 INOX
GTIN	4045197346698
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298/2300/2302/2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,12 mm/aps.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,12 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304 E
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	215 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	165 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	165 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		