



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Be vidinio aušinimo.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	10
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Koto Ø D _s h6	12 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Iškyšos ilgis L ₁	23 mm
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229713