

Garant

Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Koto Ø 20 mm, 3xD, Ø DC m7: 21mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232302 21
GTIN	4045197351807
Produktų klasė	21S

Aprašymas

Modelis:

Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.

Su **koto Ø 20 mm**, puikiai tinka **nedidelėms tekinimo – frezavimo staklėms** (žr. 31 skyrių).

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek **nejudančioje**, tiek **besisukančioje padėtyje**.

Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ±0,1 mm).

Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232400 – 232780.

Tinka:

Keičiamos plokštelės WOEX 040304.

Pastaba:

Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).

Užklauso formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formas“.

DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	63 mm
Koto Ø D _s	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 6IP1 (1,0 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304
Koto ilgis L _s	50 mm
Nominalus Ø D	21
Bendras ilgis L	137 mm
Maksimali reguliavimo riba V _{max}	0,5 mm
Iškyšos ilgis L _A	87 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239700 6IP1