

Yale

Keltuvas su apvalia plienine grandine, Leistinoji apkrova: 0,5t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086015 0,5
GTIN	4025092077675
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Prietaisai su **plieninės skardos korpusu**, labai lengvi, **lengvas grandinės paleidimas, mažas gabaritinis aukštis, pasukamas** kaldintas kablys. Universalus modelis "Yalehandy".
Kompaktiškas prietaisas (ilgis 282 mm).

Paskirtis:

Universaliai naudojamas prietaisas net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.

Pastaba:

Srieginio spaudimo jėgos stabdžio veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.

Automatiškai veikiantis **grandinės paleidimas greitai susuka** neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, **srieginis spaudimo jėgos stabdys** įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.

Slystamoji mova (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.

Techninis aprašymas

Korpusas Medžiaga	Plienas
minimalus ilgis tarp kablių	282 mm
Grandinių skaičius	1
Įprastas eigos aukštis	1,5 m
Leistinoji apkrova t	0,5 t
Grandinės paleidimas	taip
Leistinoji apkrova	500 kg
Svoris	2,8 kg
Produkto rūšis	Svirtinis / grandininis kėliklis