

EFFBE**Pastatymo elementas su aukščio išlygiavimu LM, Maksimali keliamoji galia: 3000kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086002 3000
GTIN	4045197349446
Produktų klasė	08Y

Aprašymas**Modelis:**

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Elastomerų ir metalo pastatymo elementai, kompaktiškos formos, su įmontuota išlygiavimo sistema, reguliuojama naudojant varžtą.

Paskirtis:

Pastatyti mašinoms netvirtinant prie grindų.

Pastaba:

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimui būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.

Techninis aprašymas

maksimali frezavimo staklių keliamoji galia	1500 kg
maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulyginimas Ni)	20 mm

Sriegio Ø G	M16×1,5
Varžto ilgis S	100 mm
maksimali keliamoji galia	3000 kg
Ø D	160 mm
leistina statinė didžiausia apkrova	4000 daN
maksimali presų keliamoji galia	2000 kg
maksimali frezavimo ir plokščiojo šlifavimo staklių keliamoji galia	1000 kg
Aukštis H	35 mm
Produkto rūšis	Antivibracinis pastatymo elementas