



## Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

085992 1000

GTIN

Produktų klasė

08P

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Tvirtas ir kompaktiškas krovinių kėlimo magnetas, mažo svorio ir su apsauginiu fiksatoriumi. Ergonomiška užveržimo svirtis leidžia lengvai įjungti magnetą.

#### Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus  $\varnothing$  apvalių medžiagų: 450 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 1500 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 45 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 30 mm

Matmuo A: 325 mm

B matmuo: 365 mm

### Techninis aprašymas

Matmuo C

136 mm

Svoris	36,5 kg
B matmuo	365 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1000 kg
Matmuo E	113 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	450 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	45 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	30 mm
Matmuo D	103 mm
Matmuo F	391 mm
Matmuo A	325 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	400 kg
Matmuo G	72 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas