

Garant**WOEX 05T304 S, HB7630, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 232610 ST1400 |
| GTIN | 4045197346544 |
| Produktų klasė | 21E |

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,1 mm/aps.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------|
| Pastūma f | 0,1 mm/aps. |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 05T304 S |
| Kietlydinys | HB7630 |
| Ašmenys | HM |
| Pjovimo technika | MTC |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 275 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 275 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 215 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 125 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 125 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 175 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |