

Yale

Keltuvas su dantratinio kėlimo mechanizmu VSIII, Leistinoji apkrova: 2t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086020 2
GTIN	4025092079136
Produktų klasė	08X

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.

Plieninė konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visų besisukančių dalių guoliai. Automatiškai suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės įdėklas ir perkrovos saugiklis pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Grandinių skaičius	2
Įprastas eigos aukštis	3 m
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	29 daN
Leistinoji apkrova t	2 t
Korpusas Medžiaga	Plieninis

Leistinoji apkrova	2000 kg
Svoris	17,3 kg
Produkto rūšis	Terkšlinis kėliklis