


Garant**WOEX 040304 S, HB7630, Tipas: ST1400**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232510 ST1400
GTIN	4045197346452
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Pjovimo technika: MTC

Pastūma f: 0,1 mm/aps.

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304 S
Kietlydinys	HB7630
Ašmenys	HM
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	275 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	275 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	215 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	125 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	175 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		