

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,14 mm
Kampo spindulys	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	OFMT 050405 TR
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	795 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	720 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	645 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	185 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	135 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	190 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	45 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	120 m/min	K
Alyva	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		