

Garant

TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213415 125/8
GTIN	4045197605528
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

Paskirtis:

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

Atsarginė dalis:

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.} ON.U plokštelėms	136,8 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.} SN.U plokštelėms	140,2 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis L _{viso} SN.U plokštelėms	63 mm
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899

Bendras ilgis L_{viso} ON.U plokštelėms	61,3 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	125 mm
Atraminė plokštelė	219897
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219899
Atraminė plokštelė	219897
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8