



Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:
Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------