

Garant**OFMT 050405 su deimantine danga, HB7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Produktų klasė	21B

Aprašymas**Modelis:**

Išskirtinio tvirtumo keičiamos plokštelės pagal ISO apibrėžtus matmenis, preciziškai sukepintos ir nušlifotos. Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Tipas: ALU

Kampo spindulys: 0,5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,18 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,18 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	OFMT 050405
Kietlydinys	HB7810

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1350 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	950 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		