



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	15
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	15 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229714