




Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	15
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229714
-------------------	--------