



## Griovelių freza 90° MFWN, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225600 63/4
GTIN	4960664647408
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	110 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	8 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Koto Ø $D_s$ h6	32 mm
Iškyšos ilgis $L_1$	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------