

**Garant**

**TwinCut frezavimo galvutė 45° standartinis dantų žingsnis, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213415 63/5
GTIN	4045197605498
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Nuo Ø 160 mm tvirtinimui pagal DIN 2079 yra 4 papildomos tvirtinimo kiaurymės, be vidinio aušinimo.

**Paskirtis:**

Su dvipusėmis 8-briaunėmis plokštelėmis (ON. U) arba 4-briaunėmis plokštelėmis (SN. U).

**Atsarginė dalis:**

Atraminė plokštelė Nr. 219897 tinka abiemis keičiamų plokštelių tipams.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Netvirtinkite vienu metu skirtingų ON. U ir SN. U keičiamų plokštelių.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	219899

Atraminė plokštelė	219897
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ SN.U plokštelėms	40 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ ON.U plokštelėms	74,8 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$ SN.U plokštelėms	78,2 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN. U
Tinkamos keičiamos plokštelės	ON.U
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$ ON.U plokštelėms	38,3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Serija	TwinCut
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Atraminė plokštelė	219897
Užveržimo varžtas	219899
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219898
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP