



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Atraminė plokštelė	229751
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
Atraminė plokštelė	229751