



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	130 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Keičiamų plokštelių dydis	15
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15 mm
Koto Ø D_s h6	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229714