



Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:
Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	15 mm
Keičiamų plokštelių dydis	15
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229714
-------------------	--------