



Griovelių freza 90° MFWN, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Bendras ilgis L _{viso}	110 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------