



## Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/14mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 250/14
GTIN	4960664647736
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą. Be vidinio aušinimo.

### Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	250 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Pjovimo briaunų skaičius Z	14

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------