



Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:
Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių dydis	15
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229714
-------------------	--------