



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Atraminė plokštelė	229751
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
Atraminė plokštelė	229751