




Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 63/4
GTIN	4960664647675
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelėlių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	8 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------