


KOMET® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	216660 M10
GTIN	4047109013124
Produktų klasė	24D

Aprašymas
Paskirtis:

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

Gilinio $\varnothing D_1$ H13	18 mm
maksimalus įgilinimo gylis l	16 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M10
Mažiausias $\varnothing d_{\min}$	10,4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Keičiama plokštelė Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	24-010 / 110
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Tinkamos keičiamos plokštelės	WOEX
Keičiamų plokštelių kiekis	1
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2

239652 8IP2