



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 160/8
GTIN	4960664647644
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelėlių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą. Be vidinio aušinimo.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	160 mm
Atraminė plokštelė	229751

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Atraminė plokštelė	229751
Užveržimo varžtas	229700