



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Bendras ilgis L _{viso}	120 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm
Keičiamų plokštelių dydis	15
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Frezos skirtos griovelių
ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229714