



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 63/5
GTIN	4960664647743
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$	8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229700