



Produktyvi freza 90°MEW, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	15
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Iškyšos ilgis L ₁	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	130 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229714
-------------------	--------