

**Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 160/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Produktų klasė	250

Aprašymas**Modelis:**

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą. Be vidinio aušinimo.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	8 mm
Bendras ilgis L_{viso}	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10

Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------