



## Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	10 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	35 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	32 mm
Keičiamų plokštelių dydis	10
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------