

**KOMET® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216660 M14
GTIN	4047109013148
Produktų klasė	24D

**Aprašymas****Paskirtis:**

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

**Techninis aprašymas**

Gilinimo $\varnothing D_1$ H13	24 mm
maksimalus įgilinimo gylis l	19 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Keičiama plokštelė Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	24-010 / 110
Mažiausias $\varnothing d_{\min}$	15 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams	M14
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WOEX
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	100 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

---

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2

239652 8IP2