

Išsuktuvų komplektas rankiniams sriegikliams, dėžutėje, Sriegiui, kurio tipas / dydis: M3-20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082850 M3-20
GTIN	2050001695291
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Modelis:

Kietai įtempti, reguliuojami pirštai pagrindiniame korpuse, prilaikomi stumiamos įvorės.

Paskirtis:

Nulūžusių sriegiklių su 3 arba 4 grioveliais atsukimui ir išsukimui.

Turinys:

Pirštas rankiniam sriegikliui: 3 pirštai M3 – M6; 4 pirštai M8 – M20

Techninis aprašymas

sriegio tipams / dydžiams	M3 - M20
Produkto rūšis	Sriegiklio išsuktuvus

Priedai

Sriegiklių išsuktuvassu 4 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M8	082844 M8
Sriegiklių išsuktuvassu 4 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M10	082844 M10

Sriegiklių išsuktuvassu 4 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M12	082844 M12
Sriegiklių išsuktuvassu 3 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M5	082840 M5
Sriegiklių išsuktuvassu 3 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M4	082840 M4
Sriegiklių išsuktuvassu 4 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M20	082844 M20
Sriegiklių išsuktuvassu 4 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M16	082844 M16
Sriegiklių išsuktuvassu 3 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M6	082840 M6
Sriegiklių išsuktuvassu 4 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M14	082844 M14
Sriegiklių išsuktuvassu 3 pirštais sriegiui, kurio tipas / dydis M3	082840 M3