

**KOMET Unisix® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W29: 24-110****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216950 24-110
GTIN	2050002046733
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Gilintuvui Nr. 216660.

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Kampo spindulys: 0,4 mm

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	24-110
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kampo spindulys	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Kietlydinys	BK7710
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	350 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		