

**KOMET® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M16****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 216660 M16    |
| GTIN             | 4047109013155 |
| Produktų klasė   | 24D           |

**Aprašymas****Paskirtis:**

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

**Techninis aprašymas**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys                | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Koto $\varnothing D_s$ h6                          | 25 mm                |
| Mažiausias $\varnothing d_{\min}$                  | 17 mm                |
| maksimalus įgilinimo gylis l                       | 21 mm                |
| cilindr. galvučių DIN varžtams                     | M16                  |
| Gilino $\varnothing D_1$ H13                       | 26 mm                |
| Keičiama plokštelė Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950 | 24-010 / 110         |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                         | 2                    |
| Tinkamos keičiamos plokštelės                      | WOEX                 |
| Keičiamų plokštelių kiekis                         | 2                    |
| Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$                    | 100 mm               |
| Koto tipas   | Weldon kotas         |
| Vidinis aušinimas                                  | taip                 |
| Produkto rūšis                                     | Gilintuvas           |

---

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP2

239652 8IP2