

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Keičiamų plokštelių dydis: 15****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	225237 15
GTIN	4960664686094
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT danga padengtos, dvipusės keičiamos plokštelės su 4 pjovimo briaunomis. Didelis, maks. 10° ašinis priekinis pjovimo kampas ženkiai sumažina pjovimo jėgą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e=0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LOMU...08ER-SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,06 - 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		