



Frezavimo galvutė 90° MFWN, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Freza su dvipusėmis keičiamomis plokštelėmis. Didelis plokštelės pasvirimo kampas, inovatyvi drožlių griovelėlių geometrija ir speciali pjovimo briaunos geometrija, visa tai užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedidelę pjovimo jėgą ir ekonomiškumą. Be vidinio aušinimo.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	200 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	8 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	WNMU 0806..
Atraminė plokštelė	229751
Bendras ilgis L _{viso}	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700 (T15; 4,2 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229700
Atraminė plokštelė	229751