

Garant
Tiesus gilintuvas 180°, Weldon kotas, Gilinimo Ø D: 17mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	217160 17
GTIN	4045197552518
Produktų klasė	210

Aprašymas
Standartas:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo Ø d_{min} (žr. lentelę) nepasiekiamas! GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Mažiausias Ø d _{min}	6 mm
Gilinimo Ø D	17 mm
Koto Ø D _s h ₆	16 mm
Iškyšos ilgis L ₁	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260142
Bendras ilgis L _{viso}	94 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Gilinimo kampas	180 laipsniai

Produkto rūšis

Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2