



## Frezavimo galvutė 90° MEW, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	225210 50/5
GTIN	4960664648658
Produktų klasė	250

### Aprašymas

**Modelis:**  
**Produktyvi keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis.**

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	10 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	50 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOMU..
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Keičiamų plokštelių dydis	10
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai

frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------