

**KOMET® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216660 M18
GTIN	4047109013162
Produktų klasė	24D

Aprašymas**Paskirtis:**

Daryti įgilinimus cilindrinės galvutės varžtams pagal DIN 74 lapą 2, nuo M8 su vidiniu aušinimu.

Techninis aprašymas

Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Mažiausias $\varnothing d_{\min}$	19 mm
maksimalus įgilinimo gylis l	23 mm
Keičiama plokštelė Nr. 216780 – 216910; Nr. 216950	34-010 / 110
cilindr. galvučių DIN varžtams	M18
Gilavimo $\varnothing D_1$ H13	30 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	WOEX
Keičiamų plokštelių kiekis	2
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 10IP1

239652 10IP1